

## Flachsauger (oval)

SGO 12x4 HT1-60 N020

Art-Nr.: 10.01.05.00428

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00428>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 12x4 HT1-60 N020

### Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 12 x 4

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	5 mm
Bs	4 mm
d	4,20 mm
dn	1,50 mm
Dk	8 mm
Lmax(S)	13 mm
Ls	12 mm
H	15 mm
H2	9,30 mm
Z (Hub)	0,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1,80 N
Abmessung (LxB)	12 x 4
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	0,50 g
Produktfamilie	SGO

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Flachsauger (oval)

SGO 12x4 HT1-60 N020

Art-Nr...:10.01.05.00428

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00428>

### Zubehör



#### SA-NIP N020 M5-AG DN180

Art-Nr...:10.01.01.00312

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 15 mm

Einbaulänge: 3 mm

Nenn Durchmesser dn: 1,8 mm

Normteilerwerkstoff: Aluminium