Balgsauger (rund)

FG 30 VU1-72 N013

Art-Nr..:10.01.06.00173

https://www.schmalz.com/10.01.06.00173

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

- Baugröße: 30
- Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
- Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A
- Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	30 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	29 mm
d	8 mm
d1	15 mm
d2	15 mm
H	40 mm
H2	12 mm
H3	16 mm
Z (Hub)	15 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30
Saugkraft	13,50 N
Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Abreißkraft	32 N
Volumen	10,10 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	15 mm

Schmalz kontaktieren
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 30 VU1-72 N013

Art-Nr..:10.01.06.00173

https://www.schmalz.com/10.01.06.00173

Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Gewicht	8,60 g
Faltenanzahl	2,50
Nippelfamilie	N 013
Produktfamilie	FG

Zubehör

SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

Art-Nr..:10.01.06.00183

Gewinde G1: G1/4"-AG
Einbaulänge: 5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium
Außendurchmesser D: 12,5 mm
Nennweite: 350
Schlüsselweite SW2: 5 mm



SA-NIP N013 G1/4-IG DN350

Art-Nr..:10.01.06.00180

Gewinde G1: G1/4"-IG
Einbaulänge: 15 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium
Außendurchmesser D: 12,5 mm
Schlüsselweite SW2: 5 mm