

Flachsauger (rund)

PFG 10 PU-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00050>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > PFG 10 PU-55 N004

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen




Baugröße: 10

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4 mm
d1	6 mm
Dk	8,70 mm
Dmax(S)	11,50 mm
Ds	10 mm
H	7,50 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Hub)	1,40 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4 N
Volumen	0,15 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Baugröße	10
Nippelfamilie	N 004
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,30 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

PFG 10 PU-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00050>

Produktfamilie

PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03528

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 17 mm

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03520

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 20 mm

Einbaulänge: 16 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauger (rund)

PFG 10 PU-55 N004

Art-Nr.: 10.01.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00050>



SA-NIP N004 M5-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03526

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 13,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N004 M5-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03518

Gewinde G1: M5-IG

Länge L1: 14 mm

Einbaulänge: 10 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium