

Flachsauger (rund)

SGA 9 PU-60 N028

Art-Nr.: 10.01.01.00569

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00569>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > SGA 9 PU-60 N028

Flachsauger (rund)




Baugröße: 9

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	5 mm
d1	7 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
H	12 mm
H2	2 mm
H3	4 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	9
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Saugkraft	2,10 N
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Volumen	0,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (rund)

SGA 9 PU-60 N028

Art-Nr.: 10.01.01.00569

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00569>

Gewicht	0,50 g
Produktfamilie	SGA

Zubehör



SA-NIP N028 M5-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.00753

Gewinde G1: M5-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N028 M5-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.00813

Gewinde G1: M5-IG

Einbaulänge: 10 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium