

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12357

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12357>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Flachsauggreifer SAF HT2 > SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik



Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2


Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert |
|----------|----------|
| dn | 6 mm |
| Ds | 50 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 28 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Hub) | 5 mm |

Technische Daten

| Attribut | Wert |
|-------------------------|--------|
| Faltenanzahl | 0 |
| Baugröße | 50 |
| Saugkraft | 100 N |
| Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
| Produktfamilie | SAF |

Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr...:10.01.01.12357

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12357>

Zubehör



SU 50

Art-Nr...:10.01.01.12837

Baugröße: 50

Spannbereich: 45,0 ... 60,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C