

Balgsauger (rund)

FG 60 VU1-72 N014 ON

Art-Nr.: 10.01.06.00208

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00208>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 60 VU1-72 N014 ON

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D1	60 mm
Dk	21 mm
Dmax(S)	62,50 mm
Ds	57 mm
d	12 mm
d1	20 mm
d2	36 mm
H	55 mm
H2	12 mm
H3	17,50 mm
Z (Hub)	30 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	60
Saugkraft	61 N
Materialhärte [Shore A]	72 Shore A
Abreißkraft	100 N
Volumen	66,76 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	40 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 60 VU1-72 N014 ON

Art-Nr...:10.01.06.00208

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00208>

Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Gewicht	38,80 g
Faltenanzahl	2,50
Nippelfamilie	N 014
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Art-Nr...:10.01.06.00184

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm



SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Art-Nr...:10.01.06.00181

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm