

Balgsauger (rund)

FG 9 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00878>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 9 HT1-60 N016

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 9

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	4,50 mm
d2	4,10 mm
D1	8,90 mm
Dk	9 mm
Dmax(S)	9,50 mm
Ds	9 mm
H	15 mm
H2	3,80 mm
H3	8,20 mm
Z (Hub)	3 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,79 N
Abreißkraft	2,30 N
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Baugröße	9
Nippelfamilie	N 016
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 9 HT1-60 N016

Art-Nr...:10.01.06.00878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00878>

Materialhärte [Shore A]

60 Shore A

Gewicht

0,60 g

Produktfamilie

FG

Zubehör



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Art-Nr...:10.01.06.05735

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 20 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Art-Nr...:10.01.06.05731

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 12 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr...:10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 9 HT1-60 N016

Art-Nr.: 10.01.06.00878

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00878>



SPI 9 PEEK

Art-Nr.: 10.01.06.03280

Baugröße: 9

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon