Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr..:10.01.06.02993

https://www.schmalz.com/10.01.06.02993

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke



- Baugröße: 120
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Stahl
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	79,30 mm
d3	69,40 mm
D1	127,80 mm
Dmax(S)	135 mm
Ds	96 mm
G1	G1/2"-IG
H	51 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Hub)	35,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Volumen	290,68 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	150 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	120
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	354 g

Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr..:10.01.06.02993

https://www.schmalz.com/10.01.06.02993

Produktfamilie	FSGPL