

## Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12296

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12296>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAG > SAG 45 NBR-60 M10-AG

### Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche



Baugröße: 45


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Anschluss: M10-AG

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| dn       | 4 mm     |
| Dmax(S)  | 51,50 mm |
| Ds       | 47 mm    |
| G1       | M10-AG   |
| H        | 36,50 mm |
| LG1      | 12 mm    |
| SW1      | 17 mm    |
| Z (Hub)  | 7,80 mm  |

### Technische Daten

| Attribut                | Wert                |
|-------------------------|---------------------|
| Saugkraft               | 68 N                |
| Baugröße                | 45                  |
| Saugerwerkstoff         | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A          |
| Faltenanzahl            | 0                   |
| Gewicht                 | 27,80 g             |
| Produktfamilie          | SAG                 |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Glockensauggreifer (rund)

SAG 45 NBR-60 M10-AG

Art-Nr...:10.01.01.12296

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12296>

---