

Flachsauggreifer (rund)

SGAN 9 SI-55 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00801

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00801>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer - branchenübergreifend > Flachsauggreifer SGAN > SGAN 9 SI-55 M5-IG

Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke




Baugröße: 9

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: M5-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2 mm
Dmax(S)	9 mm
Ds	8 mm
G1	M5-IG
H	22 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2,10 N
Volumen	0,20 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Baugröße	9
Nippelfamilie	N 028
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

SGAN 9 SI-55 M5-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00801

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00801>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1,80 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SGAN

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N028 M5-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.00813

Gewinde G1: M5-IG

Einbaulänge: 10 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SGA 9 SI-55 N028

Art-Nr.: 10.01.01.00348

Baugröße: 9

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A