

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12302

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12302>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG-S > SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 60x20


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Stahl

Anschluss: M10-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	25,80 mm
Bs	20,90 mm
dn	5,10 mm
G1	M10-AG
H	32,50 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	65,80 mm
Ls	60,90 mm
SW1	16 mm
Z (Hub)	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	56 N
Querkraft	45 N
Querkraft geölte Oberfläche	30 N
Volumen	4 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	60 x 20
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.01.12302

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12302>

Faltenanzahl	0
Gewicht	26,50 g
Produktfamilie	SAOG-S