

Kantensauggreifer (oval)

SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12463

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12463>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Kantensauggreifer für Warmumformung SAOK HT2 (oval) > SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Kantensauggreifer (oval) für dynamisches Bewegen von Werkstücken mit stark gebogenen Kanten



Abmessung (LxB): 70 x 25


Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bs	22,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-IG
H	35,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	71 mm
Ls	67,20 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	12,80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Abreißkraft	75 N
Abreißkraft geölte Oberfläche	59 N
Querkraft	42 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	70 x 25
Werkstückwinkel W min.	80 °
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Gewicht	53,90 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Kantensauggreifer (oval)

SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12463

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12463>

Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SAOK