

Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02442

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02442>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (oval) > Balgsauggreifer SAOB HT2 (oval, 1,5 Falten) > SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik



Abmessung (LxB): 60 x 30


Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	31 mm
Bmax(S)	33 mm
Bs	30,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-IG
H	34,40 mm
L1	55,70 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	63 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	7 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	38 N
Abreißkraft	55 N
Querkraft	56 N
Volumen	9,60 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer HT (oval)

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02442

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02442>

Abmessung (LxB)	60 x 30
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	44,30 g
Produktfamilie	SAOB