

## Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12354

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12354>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > Flachsauggreifer SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

### Flachsauggreifer (rund) für höchste Dynamik



Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G3/8-IG

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| dn       | 4 mm     |
| Ds       | 41 mm    |
| Dmax(S)  | 46 mm    |
| G1       | G3/8"-IG |
| H        | 38 mm    |
| LG1      | 9 mm     |
| SW1      | 22 mm    |
| Z (Hub)  | 4 mm     |

### Technische Daten

| Attribut                | Wert   |
|-------------------------|--------|
| Faltenanzahl            | 0      |
| Baugröße                | 40     |
| Saugkraft               | 69 N   |
| Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
| Produktfamilie          | SAF    |

### Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Flachsauggreifer HT (rund)

SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12354

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12354>

### Zubehör



#### SU 40

Art-Nr...:10.01.01.12856

Baugröße: 40

Spannbereich: 35,0 ... 45,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C