

Balgsauger (rund)

FG 23 PVC-50 N057

Art-Nr.: 10.01.06.01942

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01942>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauger FG PVC (2,5 Falten) > FG 23 PVC-50 N057

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 23

Saugerwerkstoff: Polyvinylchlorid PVC

Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11 mm
d2	12,90 mm
D1	22,30 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	25 mm
Ds	22,30 mm
H	25,50 mm
H2	11,30 mm
Z (Hub)	9,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	6,60 N
Abreißkraft	15 N
Volumen	3,86 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	23
Nippelfamilie	N 057

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 23 PVC-50 N057

Art-Nr.:10.01.06.01942

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01942>

Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Polyvinylchlorid PVC
Materialhärte [Shore A]	50 Shore A
Gewicht	3,50 g
Produktfamilie	FG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N057 G1/8-AG DN510

Art-Nr.:10.01.06.03573

Gewinde G1: G1/8"-AG

Einbaulänge: 7 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N057 G1/8-IG DN510

Art-Nr.:10.01.06.03574

Gewinde G1: G1/8"-IG

Einbaulänge: 11,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium