

Balgsauger (rund)

FG 40 PVC-50 N033

Art-Nr.: 10.01.06.02468

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02468>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauger FG PVC (2,5 Falten) > FG 40 PVC-50 N033

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Polyvinylchlorid PVC

Materialhärte [Shore A]: 50 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	10,80 mm
d2	23,40 mm
D1	40,40 mm
Dk	18,70 mm
Dmax(S)	44 mm
Ds	40 mm
H	41,70 mm
H2	20,70 mm
Z (Hub)	10,90 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	21,70 N
Abreißkraft	56 N
Volumen	15,22 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	60 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	40
Nippelfamilie	N 033

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FG 40 PVC-50 N033

Art-Nr.:10.01.06.02468

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02468>

Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Polyvinylchlorid PVC
Materialhärte [Shore A]	50 Shore A
Gewicht	14,30 g
Produktfamilie	FG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SA-NIP N033 G1/4-AG DN550

Art-Nr.:10.01.01.00818

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N033 G1/4-IG DN550

Art-Nr.:10.01.01.00817

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium