

Balgsauggreifer HT2 (rund)

SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02420

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02420>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer SAB HT2 (1,5 Falten) > SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken



Baugröße: 22

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A


Temperaturbeständigkeit: 200 °C

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

Faltenanzahl: 1,5

Design Data



Attribute	Value
dn	3,50 mm
D1	22 mm
Dmax(S)	24 mm
Ds	20,60 mm
G1	G1/4"-AG
H	25 mm
LG1	10 mm
SW1	16 mm
Z (Hub)	5,80 mm

Technical Data

Attribute	Value
Saugkraft	16 N
Abreißkraft	24 N
Querkraft	17 N
Volumen	1,50 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	22
Anschluss	G1/4"-AG

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer HT2 (rund)

SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02420

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02420>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	15,70 g
Faltenanzahl	1,50
Produktfamilie	SAB