

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00751

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00751>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval) > SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik



Abmessung (LxB): 80 x 40


Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	43 mm
Bs	38,60 mm
dn	5 mm
G1	G1/4"-AG
H	20 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	85 mm
Ls	80,60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	4 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	140 N
Querkraft	108 N
Volumen	10,70 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	80 x 40
Anschluss	G1/4"-AG
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.:10.01.05.00751

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00751>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	42,60 g
Produktfamilie	SAOF