

Balgsauggreifer (rund)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03462>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB2 (2,5 Falten) > SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 50


Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Gewinde G1: G1/4"-IG

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	27,10 mm
dn	6,10 mm
D1	52,20 mm
Dmax(S)	55,50 mm
Ds	51,30 mm
G1	G1/4"-IG
H	73,10 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
SW2	6 mm
Z (Hub)	32 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	34,60 N
Abreißkraft	61,80 N
Querkraft	28,50 N
Volumen	51,80 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB2 50 ED-65 G1/4"-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03462>

Baugröße	50
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	32,80 g
Produktfamilie	SPB2

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -600 mbar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben

Zubehör



SPI 50 PA SPB2-50

Art-Nr.: 10.01.06.04045

Baugröße: 50

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB2-50

Ersatzteile



SC 050 G1/4"-IG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02488

Anbindungstyp: 050

Anschluss: G1/4"-IG

Länge L1: 26,5 mm

Einbaulänge: 17,2 mm

Nenn Durchmesser dn: 6,1 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB2 50 ED-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03462

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03462>



SPB2 50 ED-65 SC050

Art-Nr.: 10.01.06.03413

Baugröße: 50

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 55,9 mm