

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00742

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00742>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval) > SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik



Abmessung (LxB): 60 x 23

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT2

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	25 mm
Bs	21,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-IG
H	26 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	64 mm
Ls	60,60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	3 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	57 N
Querkraft	36 N
Volumen	3 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	60 x 23
Anschluss	G1/4"-IG
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer HT (oval)

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.:10.01.05.00742

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00742>

Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Gewicht	32,10 g
Produktfamilie	SAOF