

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03520>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Flächengreifsysteme und Endeffektoren > Vakuum-Endeffektoren VEE > Sauggreifer für Vakuum-Endeffektoren > SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 30


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-AG

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	17 mm
dn	4 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30,20 mm
G1	G1/8"-AG
H	59,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	16 N
Abreißkraft	22 N
Volumen	15,61 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	30

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03520>

Gewicht	27 g
Produktfamilie	SPB4

Zubehör



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SPI 24 PE SPB4-30

Art-Nr.: 10.01.06.02855

Baugröße: 24

Normteilewerkstoff: Polyethylen

Verwendung: SPB4-30

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 30 SI-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03520

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03520>



SPSE 30

Art-Nr.: 10.01.06.02953

Baugröße: 30

Ersatzteile



SC 080 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03142

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 28 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 4 mm



SPB4 30 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.02589

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 4,5