

Elektromagnetventil

EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00143

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00143>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMVP > EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert



Nennweite: 10 mm

Spannung DC: 230V - AC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Wahlweise NO/NC


Anschlussgewinde: G3/8"-IG

Druckbereich (Betriebsdruck): bar

Nenndurchfluss: 10 m³/h

Gewicht: 0,42 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	35 mm
B1	67 mm
d	4,30 mm
D	56 mm
G1	G3/8"-IG
G2	G3/8"-IG
G4	G1/8"-IG
H	147 mm
H1	154,50 mm
H2	32,80 mm
H3	20,50 mm
H4	45 mm
L	50 mm
L1	117 mm
L2	19,50 mm
X1	40 mm
Y1	22,50 mm

Technische Daten

Attribut

Wert

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Elektromagnetventil

EMVP 10 230V-AC 3/2 NO/NC

Art-Nr.: 10.05.02.00143

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00143>

Nennweite	10 mm
Nenndurchfluss	10 m³/h
Steuerung Ventil	Wahlweise NO/NC
Nenndurchfluss	167 l/min
Leistungsaufnahme DC	5 W
Spannung DC	230V - AC
Schließzeit	22 ms
Gewicht	0,42 kg
Produktfamilie	EMVP

Zubehör



FAS 63x47 G3/8-AG EMVP-10

Art-Nr.: 10.05.01.00065

Außendurchmesser D: 63 mm

Länge L: 47 mm

Höhe H: 19,5 mm

Gewinde G1: G3/8"-AG

Verwendung Konstruktion: Elektromagnetventil

Baugröße: 10