

Elektromagnetventil

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC


Art-Nr.:10.05.01.00053

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00053>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMVO > EMVO 20 230V-AC 3/2 NC

Elektromagnetventil EMVO zur direkten Steuerung von Vakuum



Nennweite: 20 mm
Spannung DC: 230V - AC
Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil
Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen
Anschlussgewinde: G3/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	20 mm
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	1200 l/min
Nenndurchfluss	72 m³/h
Spannung DC	230V - AC
Gewicht	5,80 kg

Elektromagnetventil

EMVO 20 230V-AC 3/2 NC


Art-Nr.:10.05.01.00053

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00053>

Produktfamilie

EMVO

Zubehör



FAS 80x39 G3/4-AG

Art-Nr.:10.05.01.00062

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 39 mm

Gewinde G1: G3/4"-AG