Rückschlagventil

RSV 36 G1-1/4-IG MS

Art-Nr..:10.05.05.00006

https://www.schmalz.com/10.05.05.00006

Rückschlagventil zur Systemabsicherung bei Energieausfall

- Nennweite: 36 mm
- Gewinde G1: G1-1/4"-IG
- Nenndurchfluss: 125 m³/h
- Einsatztemperatur: -20 ... 100 °C
- Normteilewerkstoff: Messing

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	63 mm
G1	G1-1/4"-IG
G2	G1-1/4"-IG
L	88 mm
SW1	50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	36 mm
Nenndurchfluss	125 m³/h
Nenndurchfluss	2.082,50 l/min
Gewicht	0,74 kg
Produktfamilie	RSV

Schmalz kontaktieren
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de