

Eyector básico

SEG 20 HS

N° de artículo.:10.02.01.00256

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00256>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Eyectores básicos > Eyectores básicos
SEG > SEG 20 HS

Eyector básico con robusta carcasa para uso universal




Diámetro de toberas: 2 mm

Tipo: Para alto vacío

Capacidad de aspiración (max): 124 l/min

Consumo de aire con asp.: 186 l/min

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	26 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	G3/8"-HE
H	38 mm
L	90 mm
SW1	17 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de toberas	2 mm
Grado de evacuación	85 %
Capacidad de aspiración (max)	124 l/min
Capacidad de aspiración (max)	7,40 m³/h
Capacidad de aspiración (max)	4,38 cfm
Consumo de aire con asp.	186 l/min
Consumo de aire con asp.	11,20 m³/h
Consumo de aire con asp.	6,57 cfm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Eyector básico

SEG 20 HS

N° de artículo.:10.02.01.00256

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00256>

Margen presión (presión servicio)	3,0 ... 6,0 bar
Margen presión (presión servicio)	43,5 ... 87,0
Presión óptima	5 bar
Presión óptima	72,50 psi
Diámetro interior tubo (recom.) aire comprimido	4 mm
Diámetro interior tubo (recom.) vacío	9 mm
Temperatura de trabajo	-10 ... 80 °C
Peso	118 g
Familia de productos	SEG

Nota: Consumo de aire: A una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud

Accesorios



VFT G1/4-IG 100

N° de artículo.:10.07.01.00120

Conexión: G1/4"-HE

Diseño: Inserto de filtro corto

Flujo nominal: 140 l/min

Flujo nominal: 8,4 m³/h

Finura de filtro: 100 µm