

Conector rápido acodado

STV-WF G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00167>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-WF G1/4-AG 4

Racor instantáneo en versión orientable y fija



Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 4 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 19,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4 mm
G1	G1/4"-MA
dn	7,20 mm
D1	8,50 mm
H	9,80 mm
H1	23,90 mm
L	19,50 mm
L1	29,40 mm
LG1	6,70 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 4 d = 2
Tipo de manguera	4-2
parte normal material	Latón niquelado
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo	-10 ... 70 °C
Peso	54 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 3

Conector rápido acodado

STV-WF G1/4-AG 4


N° de artículo.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00167>

Familia de productos

STV

Accesorios



VSL 4-2 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00013

Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 4-2 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00001

Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 20 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 60 °C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00063

Diámetro exterior D: 4 mm

Diámetro interior d: 2,7 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PA

Radio de curvatura min.: 30 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 20,00 bar

Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



Conector rápido acodado

STV-WF G1/4-AG 4

N° de artículo.:10.08.02.00167

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00167>
