

Soplante

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

N° de artículo.:10.04.01.00139

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00139>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB inversión electroneumática > SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 195 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 235 m³/h

Vacío (50 Hz): 440 mbar

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 3 kW

Pot. nominal 60 Hz: 3,6 kW

Ejecución diseño: IE3:JPN/KOR/BRA


voltaje de 50Hz: D200V/Y350V ±10 %

voltaje de 60Hz: D220V/Y380-400V ±10%

con: Inversión electroneumática

Peso: 89 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	452 mm
B1	495 mm
d	13 mm
G1	G2"-MA
H	504 mm
H2	134 mm
L	798 mm
X1	435 mm
Y1	446 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	195 m³/h
Vacío (max.)	440 mbar
Pot. nominal 50 Hz	3 kW
Tipo prot. IP	IP 55
Peso	89 kg
voltaje de 50Hz	D200V/Y350V ±10 %

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2



Soplante

SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER

N° de artículo.:10.04.01.00139

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00139>

voltaje de 60Hz

Familia de productos

SB-ER