

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 4 HT1-60 N017

Nº de artículo.:10.01.06.02930

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02930>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (redonda) > FG 4 HT1-60 N017

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 4

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 2,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	3,50 mm
d2	2,40 mm
D1	5,10 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	5,50 mm
Ds	3,80 mm
H	14 mm
H2	3,90 mm
H3	7 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,27 N
Fuerza arranque	0,60 N
Volumen	0,12 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	4 mm
Tamaño	4
Familia pezzon	N 017
Número de pliegues	2,50

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa de fuelle (redonda)

FG 4 HT1-60 N017

N° de artículo.:10.01.06.02930

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02930>

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Peso	0,40 g
Familia de productos	FG