

Ventosa plana (redonda)

SUF 60 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14072

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14072>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 60 SI-55 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 60


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Conexión: G1/4"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	66,40 mm
Ds	60 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-HE
H	33,90 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	5,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	140 N
Fuerza arranque	140 N
Volumen	12,70 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	60
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

SUF 60 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.14072

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14072>

Peso	40,30 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m