

Ventosa plana (redonda)

SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

N° de artículo.:10.01.01.14217

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14217>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas SUF > SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo seguro de superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 4

Material de ventosa: Silicona SI conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: M3-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	4,70 mm
Ds	4 mm
dn	1 mm
G1	M3-MA
H	5,50 mm
LG1	3 mm
SW1	5 mm
Z (Carrera)	0,40 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	0,40 N
Fuerza arranque	0,40 N
Volumen	0,01 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	2 mm
Tamaño	4
Material de ventosa	Silicona SI conductor
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

SUF 4 SI-CO-55 M3-AG

Nº de artículo.:10.01.01.14217

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14217>

Peso	0,20 g
Familia de productos	SUF
Número de pliegues	0

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 010 M3-AG

Nº de artículo.:10.01.06.04249

Tipo de conexión: 010

Conexión: M3-MA

Longitud apropiada: 2 mm

Diámetro nominal dn: 1 mm



SUF 4 SI-CO-55 SC010

Nº de artículo.:10.01.01.14021

Tamaño: 4

Material de ventosa: Silicona SI conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A