

Ventosa plana (redonda)

PFG 80 VU1-72 N012

N° de artículo.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00426>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > PFG 80 VU1-72 N012

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 80

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	12 mm
d1	25 mm
Dk	52,30 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
H	25 mm
H2	12 mm
H3	17,50 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	80
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Fuerza aspir.	260 N
Volumen	31,39 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	34,80 g

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México + 52 442 209 52 26
schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa plana (redonda)

PFG 80 VU1-72 N012

N° de artículo.:10.01.01.00426

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00426>

Número de pliegues

0

Familia de productos

PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

N° de artículo.:10.01.01.10664

Familia pezzon: N 012

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 29,5 mm


Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 6 mm



SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

N° de artículo.:10.01.01.00528

Familia pezzon: N 012

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 29,5 mm

Longitud L: 15 mm

Longitud apropiada: 15 mm

Diámetro nominal dn: 6 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 6 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx