

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01083

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01083>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de flujo > Ventosas para garras de flujo SCG > SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Ventosa (redonda)



Tamaño: 20


Altura H: 22,5 mm

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Ventosas: Vent d fuelle SCG(S)

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax (N)	39,60 mm
Dmax(S)	25 mm
dn	15 mm
Ds	21,50 mm
G1	M37x1-HE
H	22,50 mm
LG1	5 mm
Z (Carrera)	3 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	20
Margen presión (presión servicio)	bar
Temperatura de trabajo	°C
Número de pliegues	1,50
Peso	15,40 g
Fuerza de retención	N
Consumo de aire	m³/h
Consumo de aire	l/min

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76601 México | 266 914 4420
schmalz@schmalz.com.mx

Ventosa (redonda)

SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

N° de artículo.:10.01.30.01083

<https://www.schmalz.com/10.01.30.01083>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Capacidad de aspiración	m³/h
Capacidad de aspiración	l/min
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Familia de productos	SAUG-SCG

Piezas de repuesto



BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

N° de artículo.:10.01.06.04573

Tamaño: 20

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR-ESD

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | 22 442 209 52 | schmalz@schmalz.com.mx