

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.00753

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00753>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas) > SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica



Dimensiones (LxB): 100 x 50


Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Material de boquilla: Latón niquelado

Conexión: G3/8-IG

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	54 mm
Bs	48,10 mm
dn	8 mm
G1	G3/8"-HE
H	30,50 mm
LG1	9 mm
Lmáx(S)	106 mm
Ls	101,10 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	5 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	217 N
Carga transv.	177 N
Volumen	20 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	75 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Dimensiones (LxB)	100 x 50
Conexión	G3/8"-HE
Número de pliegues	0

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe. 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa plana (ovalada)

SAOF 100x50 HT2-65 G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.05.00753

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00753>

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Resistencia térmica	200 °C
Peso	104,40 g
Familia de productos	SAOF