

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG 60x20 NBR-45 RA

N° de artículo.:10.01.01.11762

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11762>

Página inicial > Ventosas tipo campana SAOG (ovalada) > SAOG 60x20 NBR-45 RA

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 60 x 20


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: RA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	26 mm
Bs	20 mm
dn	4 mm
H	24,50 mm
L4	31,80 mm
Lmáx(S)	66 mm
Ls	60 mm
Z (Carrera)	4,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	56 N
Carga transv.	35 N
Carga transv. (superficie aceitada)	10 N
Volumen	4,86 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	12,50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Dimensiones (LxB)	60 x 20
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S.A. | Avda. Ribera de Axpe, 49, P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2, 48950 Erandio (Vizcaya), Spain | +34 94 4805585 | schmalz@schmalz.es

Página 1 desde 2

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOG 60x20 NBR-45 RA

N° de artículo.:10.01.01.11762

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11762>

Peso	29,20 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SAOG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m