

Conector rápido acodado

STV-W G1/8-AG 6 HT

N° de artículo.:10.08.02.00391

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00391>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Filtros y uniones > Tubos flexibles y uniones > Racores instantáneos > STV-W G1/8-AG 6 HT

Racor instantáneo en versión acodada orientable



Rosca G1: G1/8"-MA


Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 120 °C

Longitud L: 22,5 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6 mm
G1	G1/8"-MA
D1	11,60 mm
H	11,70 mm
H1	17,30 mm
L	22,50 mm
L1	28,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm
SW3	12 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	Tubo flexible D = 6 d = 4
Tipo de manguera	6-4
parte normal material	Latón
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 24,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 120 °C
Peso	22 g
Familia de productos	STV

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 66 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

Conector rápido acodado

STV-W G1/8-AG 6 HT

N° de artículo.:10.08.02.00391

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00391>

Accesorios



VSL 6-4 PE BL

N° de artículo.:10.07.09.00014

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 100 m

Material manguera: PE

Margen presión (presión servicio): bar

Temperatura de trabajo: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00157

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: Politetrafluoretileno

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx