

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)


FG 20 SI-HD-65 N016

N° de artículo.:10.01.06.04149

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04149>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > FG 20 SI-HD-65 N016

### Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales




Tamaño: 20

Material de ventosa: Silicona SI-HD

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d           | 4,50 mm  |
| d2          | 10,50 mm |
| D1          | 20 mm    |
| Dk          | 10 mm    |
| Dmax(S)     | 21 mm    |
| Ds          | 20 mm    |
| H           | 22,10 mm |
| H2          | 3,80 mm  |
| H3          | 9 mm     |
| Z (Carrera) | 9 mm     |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Tamaño                        | 20             |
| Familia pezzon                | N 016          |
| Número de pliegues            | 2,50           |
| Material de ventosa           | Silicona SI-HD |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A     |

### Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México +52 442 209 52 26  
[schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

FG 20 SI-HD-65 N016

N° de artículo.:10.01.06.04149

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04149>

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Accesorios



#### SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04062

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 20 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico



#### SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.04365

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico



#### SA-NIP N016 M5-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04689

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-HE

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

Ancho a través de los pisos SW2: 3 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México +52 442 209 52 269 | [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)

## Ventosa de fuelle SI-HD (redonda)

FG 20 SI-HD-65 N016

N° de artículo.:10.01.06.04149

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04149>



### SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

N° de artículo.:10.01.06.04690

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm

parte normal material: Acero inoxidable austenítico

**Póngase en contacto con Schmalz**

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México  
schmalz@schmalz.com.mx

269 mil 800 de 32 442 209 52