

## Ventosa plana (ovalada)

SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG

N° de artículo.:10.01.05.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00564>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas planas SAOF (ovaladas) > SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG

### Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 60x23

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Material de boquilla: Acero

Conexión: M10-AG

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| Bmáx(S)     | 25 mm    |
| Bs          | 21,60 mm |
| dn          | 4 mm     |
| G1          | M10-MA   |
| H           | 18 mm    |
| LG1         | 10 mm    |
| Lmáx(S)     | 64 mm    |
| Ls          | 60,60 mm |
| SW1         | 16 mm    |
| Z (Carrera) | 3 mm     |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                            | Valor                |
|-------------------------------------|----------------------|
| Fuerza aspir.                       | 57 N                 |
| Carga transv.                       | 37 N                 |
| Carga transv. (superficie aceitada) | 33 N                 |
| Volumen                             | 3,89 cm <sup>3</sup> |
| Radio de curvatura (min) (convexa)  | 20 mm                |
| Diámetro interior tubo (recom.) d   | 4 mm                 |
| Número de pliegues                  | 0                    |

### Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: [schmalz@schmalz.com.mx](mailto:schmalz@schmalz.com.mx)



## Ventosa plana (ovalada)

SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG

N° de artículo.:10.01.05.00564

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00564>

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho de nitrilo NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A            |
| Peso                          | 33 g                  |
| Familia de productos          | SAOF                  |
| Dimensiones (LxB)             | 60x23                 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México  
schmalz@schmalz.com.mx