

Abrazadera de tubo

SSB 32-50 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>

Página inicial > Equipos de elevación y sistemas de grúa > Tubos elevadores por vacío Jumbo > Piezas de repuesto elevadores de tubos de vacío Jumbo > Piezas de repuesto y de desgaste manipuladores por vacío JumboFlex > SSB 32-50 ST-VZ

Abrazadera para asegurar tubos flexibles lisos




Margen de fijación: 32,0 ... 50,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Datos de diseño



Atributo	Valor
d1	32 mm
d2	50 mm
L	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de fijación	32,0 ... 50,0 mm
parte normal material	Acero
Peso	21 g
Familia de productos	SSB / SSD

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Abrazadera de tubo

SSB 32-50 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>

Accesorios



KAPP 9 Band

N° de artículo.:20.12.01.00036

Longitud L: 9 mm

Tamaño: Band



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00041

Diámetro exterior D: 33 mm

Diámetro interior d: 25 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 95 mm

Margen presión (presión servicio): -0,85 ... 4,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00008

Diámetro exterior D: 41 mm

Diámetro interior d: 32 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 110 mm

Margen presión (presión servicio): -0,85 ... 4,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C

Abrazadera de tubo

SSB 32-50 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00004

<https://www.schmalz.com/10.07.10.00004>



VSL 48-38 PVC-DS KL-TR

N° de artículo.:10.07.09.00009

Diámetro exterior D: 48 mm

Diámetro interior d: 38 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PVC con espiral de alambre

Radio de curvatura min.: 120 mm

Margen presión (presión servicio): -0,88 ... 7,00 bar

Temperatura de trabajo: -15 ... 65 °C