

Ventosa plana (redonda)

PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.00522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00522>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Ventosas planas PFYN VU1 > PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas



Tamaño: 80


Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	86 mm
dn	6 mm
Ds	80 mm
G1	G1/4"-MA
H	30 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	80
Material de ventosa	Vulkollan VU1
Fuerza aspir.	260 N
Volumen	30 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	100 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Familia pezzon	N 012

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.01.00522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00522>

Dureza del material [Shore A]	72 Shore A
Peso	47,20 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	PFYN

Nota: Tolerancias dimensionales admisibles para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Piezas de repuesto



SA-NIP N012 G1/4-AG DN500

N° de artículo.:10.01.01.10664

Familia pezzon: N 012

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud L1: 29,5 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 6 mm



PFG 80 VU1-72 N012

N° de artículo.:10.01.01.00426

Tamaño: 80

Material de ventosa: Vulkollan VU1

Dureza del material [Shore A]: 72 Shore A