

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Sistemas de garra de vacío y efectores finales de vacío > Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP > Sistemas de planos aspirantes FXP > FXP-S-SW70 838 3R18 O20

Sistemas de garra de vacío para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo



Longitud L: 838 mm

Anchura B: 130 mm

Disposición: 3R18

Tipo de material: Espuma O, Altura 20 mm

N° aberturas aspiración: 132

con: 1x válvula de mando vacío / soplado

Estructura de generador de vacío: Eyector multietapa SEMP

Tipo interruptor de vacío: Conmutación PNP

Voltaje DC: 24V - DC

Diámetro de toberas: 0,7 mm

Consumo de aire: 500 l/min

Peso: 4 kg

Familia de productos: FXP

Datos de diseño

Atributo	Valor
B	130 mm
B3	21,60 mm
H	70 mm
H1	109 mm
H2	20 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	28 mm
L	838 mm
L2	798 mm
L3	154 mm
Y1	90 mm
Tipo de válvula	SW

Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3 Nota: En las longitudes 1.234 mm y 1.432 mm se utilizan dos eyectores y dos cubiertas de insonorización. El tipo FXP requiere un tubo flexible para aire comprimido de 12/9 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México +52 3442 209 5234
schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>

Datos técnicos

Atributo	Valor
Disposición	3R18
Tipo de material	Espuma O, Altura 20 mm
N° aberturas aspiración	132
Fuerza aspiración a -250 mbar	870 N
Capacidad de aspiración (max)	1600 l/min
Consumo de aire	500 l/min
Elemento estanqueidad	Espuma d sellado
con	1x válvula de mando vacío / soplado
Peso	4 kg
Familia de productos	FXP

Nivel acústico: 74 dB(A) grado de evacuación máx. 55%

Accesorios



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo.:10.01.10.05701

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 85 mm

Altura H: 10 mm

parte normal material: Acero

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes



FLK G1/2-IG G1/2-AG

N° de artículo.:10.01.03.00175

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México +52 442 209 5234
schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N° de artículo.:10.01.10.05697

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr.:10.01.10.05695

Recorr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr.:10.01.10.05687

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600, México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

OnderdeelNr...:10.01.10.05168

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

OnderdeelNr...:10.01.10.05698

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

OnderdeelNr...:10.01.10.05696

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

OnderdeelNr...:10.01.10.05810

Recurr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

OnderdeelNr...:10.01.10.05806

Recurr. elást. Z: 25 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

OnderdeelNr...:10.01.10.05809

Recurr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 5234 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05805

Recorr. elást. Z: 50 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05808

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Onderdeelnr...:10.01.10.05803

Recorr. elást. Z: 75 mm

Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica

Usa construcci: Perfil de montaje

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 3442 209 5234 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.21.00244

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Altura H: 60 mm

Peso: 1,1 kg

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Onderdeelnr...:10.01.38.01722

Longitud L: 176,6 mm

Anchura B: 118 mm

Altura H: 40 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP



VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP

Onderdeelnr...:10.01.38.02691

Longitud L: 84 mm

Anchura B: 21 mm

Altura H: 34,5 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600, México | 52 3442 209 5211
schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

OnderdeelNr...:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

OnderdeelNr...:10.01.21.01291

Longitud L: 119 mm

Anchura B: 119 mm

Altura H: 9,6 mm

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXC-FMC



SET FXP-FMP

OnderdeelNr...:10.01.21.02407

Longitud L: 232 mm

Anchura B: 119 mm

Altura H: 119 mm

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 442 209 5234 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

OnderdeelNr.:10.01.21.00243

incluye: 4 patines

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



VAM 40 V U BAR

OnderdeelNr.:10.07.02.00046

Diámetro exterior D: 40 mm

Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar



VSL 12-9 PU MI-TR

OnderdeelNr.:10.07.09.00037

Diámetro exterior D: 12 mm

Diámetro interior d: 9 mm

Longitud (máx): 50 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 70 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | Tel: +52 3442 209 5211 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

OnderdeelNr...:25.09.06.00012

Anchura B: 20 mm

Altura H: 4,9 mm

parte normal material: Acero

Longitud L: 20 mm

Rosca G1: M8-HE

Diseño: Con rebaje

Superficie: galvanizado

Peso: 15,9 g



NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

OnderdeelNr...:25.09.06.00036

Anchura B: 20 mm

Altura H: 5 mm

parte normal material: Acero

Longitud L: 20 mm

Rosca G1: M6-HE

Diseño: Con rebaje

Superficie: galvanizado



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

OnderdeelNr...:26.07.03.00002

Longitud L: 1.450 mm

Anchura B: 10 mm

Altura H: 7 mm

parte normal material: Plásticos

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76269, México | 209 521 1400 | schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Onderdeelnr...:21.04.05.00080

Conexión eléctrica: Hembrilla M12, 5 pol

Longitud cable: 5.000 mm

Material manguera: PUR cable



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Onderdeelnr...:10.01.21.00313

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 120 mm

Altura H: 10 mm

Margen de medición: bar

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXC-FMC



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Onderdeelnr...:10.01.03.00207

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: G1/2"-MA

Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C

Diseño: Reforzado

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600, México | 209 52 26 69 | schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.38.02485

Longitud L: 76,5 mm

Anchura B: 19 mm

con: Vacuestato y presostato VSi

Margen de medición: bar

con: Interruptor de vacío/presión

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

Onderdelen



ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL

Onderdeelnr...:10.01.38.02192

Margen de medición: bar

Tamaño: SEMP-100

incluye: Tapa

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-S



MASK-FOL SW70 798 3R18 FXP-FMP

Onderdeelnr...:10.01.38.00504

Longitud L: 798 mm

Anchura B: 109,8 mm

Altura H: 0,4 mm

Disposición de la célula de succión: 3 filas, 18 mm

Margen de medición: bar

Diámetro de toberas: 0,7 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600, México | Tel: +52 474 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx

garra de vacío

FXP-S-SW70 838 3R18 O20

N° de artículo.:10.01.38.00910

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00910>



SD 120x79x29 FXP

OnderdeelNr...:10.01.38.01607

Longitud L: 120 mm

Anchura B: 79 mm

Altura H: 29 mm

Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP



DI-PL 838x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

OnderdeelNr...:10.01.38.00140

Longitud L: 838 mm

Anchura B: 128 mm

Disposición: 3R18

Tipo de material: Espuma O, Altura 20 mm

con: Cinta en un lado