

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02446

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02446>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas de fuelle (ovalada) > Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues) > SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica



Dimensiones (LxB): 80 x 40


Material de ventosa: Material de alta temperatura HT2

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Material de boquilla: Latón niquelado

Conexión: G1/4-IG

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	40 mm
Bmáx(S)	43 mm
Bs	40,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-HE
H	37,20 mm
L1	73,30 mm
LG1	8 mm
Lmáx(S)	83 mm
Ls	80,60 mm
SW1	17 mm
Z (Carrera)	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	65 N
Fuerza arranque	100 N
Carga transv.	98 N
Volumen	20,60 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	40 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx



Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02446

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02446>

Dimensiones (LxB)	80 x 40
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	66,80 g
Familia de productos	SAOB

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz S. de R.L. de C.V. | 1er. retorno universitario # 1 Interior 2 A, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro, C.P. 76600 México | Tel: +52 442 209 52 26 | Email: schmalz@schmalz.com.mx