

Placa de ventosas (redonda)

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.14523

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14523>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Placas de ventosa SUF > SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas




Tamaño: 210

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	172,90 mm
Dmax(S)	220 mm
Dmk	100 mm
Ds	210 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	M8-HE
H	32 mm
L2	46,50 mm
LG1	12,20 mm
LG2	11,80 mm
LG3	11,10 mm
Z (Carrera)	11 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de productos	SUF
Tamaño	210
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Placa de ventosas (redonda)

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.14523

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14523>

Volumen	362 cm ³
Fuerza aspir. d2	1400 N
Fuerza aspir.	2070 N
Radio de curvatura (min) (convexa)	750 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Peso	539 g

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

N° de artículo.:10.07.01.00110



PC 250

N° de artículo.:10.01.01.13090

Tamaño: 250

Placa de ventosas (redonda)

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.14523

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14523>



TV G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.05.10.00086

Rosca G1: G1/4"-MA

Recorr. elást. Z: 12 mm

Piezas de repuesto



DR-SUF 210 NBR-60

N° de artículo.:10.01.01.13846

Tamaño: 210

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A