

## Ventosa plana (redonda)

PFG 15 NBR-CO-55 N005

N° de artículo.:10.01.01.10067

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10067>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > PFG 15 NBR-CO-55 N005

### Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 15

Material de ventosa: Caucho nitrílico NBR conductor

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d           | 4,50 mm  |
| d1          | 7,80 mm  |
| Dk          | 12,20 mm |
| Dmax(S)     | 17,50 mm |
| Ds          | 15 mm    |
| H           | 8 mm     |
| H2          | 2,60 mm  |
| Z (Carrera) | 1,90 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                           | Valor                          |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Fuerza aspir.                      | 9 N                            |
| Volumen                            | 0,43 cm <sup>3</sup>           |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 12,50 mm                       |
| Tamaño                             | 15                             |
| Familia pezzon                     | N 005                          |
| Material de ventosa                | Caucho nitrílico NBR conductor |
| Dureza del material [Shore A]      | 55 Shore A                     |

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

## Ventosa plana (redonda)

PFG 15 NBR-CO-55 N005

N° de artículo.:10.01.01.10067

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10067>

Peso 0,70 g

Familia de productos PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Accesorios



#### SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03529

Familia pezzon: N 005

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 17,5 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2 mm

parte normal material: Aluminio



#### SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

N° de artículo.:10.01.01.03521

Familia pezzon: N 005

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 20,5 mm

Longitud L: 16 mm

Longitud apropiada: 16 mm

Diámetro nominal dn: 2 mm

parte normal material: Aluminio