

Ventosa plana (redonda)

SGPN 24 SI-50 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.11986

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11986>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas planas SGPN > SGPN 24 SI-50 M5-AG

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.



Tamaño: 24

Material de ventosa: Silicona SI


Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Condición de los materiales: FDA

Conexión: M5-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	2,50 mm
Dmax(S)	25,50 mm
Ds	24 mm
G1	M5-MA
H	15,80 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Carrera)	1,70 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	11 N
Volumen	0,85 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	24
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	50 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Página 1 desde 2

Ventosa plana (redonda)

SGPN 24 SI-50 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.11986

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11986>

Peso 2,10 g

Familia de productos SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.00123

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

parte normal material: Aluminio



SGP 24 SI-50 N016

N° de artículo.:10.01.01.10577

Tamaño: 24

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 50 Shore A