

## Ventosa plana (ovalada)

SAOF 120x60 NBR-60 RA

N° de artículo.:10.01.05.00305

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00305>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas planas SAOF (ovaladas) > SAOF 120x60 NBR-60 RA

### Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 120x60


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: RA

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor     |
|-------------|-----------|
| Bmáx(S)     | 65 mm     |
| Bs          | 57,60 mm  |
| dn          | 6 mm      |
| H           | 27 mm     |
| L4          | 32 mm     |
| Lmáx(S)     | 128 mm    |
| Ls          | 126,60 mm |
| Z (Carrera) | 6 mm      |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                            | Valor                 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Fuerza aspir.                       | 312 N                 |
| Carga transv.                       | 254 N                 |
| Carga transv. (superficie aceitada) | 170 N                 |
| Volumen                             | 39,90 cm <sup>3</sup> |
| Radio de curvatura (min) (convexa)  | 75 mm                 |
| Diámetro interior tubo (recom.) d   | 6 mm                  |
| Número de pliegues                  | 0                     |

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | [schmalz.us@schmalz.com](mailto:schmalz.us@schmalz.com)

Página 1 desde 2

## Ventosa plana (ovalada)

SAOF 120x60 NBR-60 RA

N° de artículo.:10.01.05.00305

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00305>

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho de nitrilo NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A            |
| Peso                          | 86 g                  |
| Familia de productos          | SAOF                  |
| Dimensiones (LxB)             | 120x60                |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bares, así como con una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se dan sin factores de seguridad Fuerza lateral: Los datos de la fuerza lateral son valores medidos con un vacío de -0,6 bares con una superficie de la pieza seca o aceitada y lisa y uniforme. Los valores reales pueden variar según la superficie y el estado de la pieza. Diámetro interior tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m