

Ventosa de bloque

VCBL-GLx93.5 120

N° de artículo.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>

Página inicial > Técnica de fijación por vacío > Sistemas de fijación por el procesamiento de vidrio > Sistemas para mesa lisa para el mecanizado del vidrio > Ventosas de bloque VCBL-GL > VCBL-GLx93.5 120

Bloque d vacío c conexión d mang. para su uso en mesas lisas para el procesamiento de vidrio



Dimensiones (LxB): Diameter 120 mm


Altura H: 93,5 mm

Diámetro interior tubo (recom.) d: 6 mm

Herméticos: Material alta temp HT1

Soporte para piezas de material: ED

Datos de diseño



Atributo	Valor
B1	24 mm
d	8 mm
D	120 mm
Dmax(S)	128 mm
Ds	120 mm
H	93,50 mm
H1	99,50 mm
H2	22,50 mm
H3	27,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	0,80 kg

Accesorios

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa de bloque

VCBL-GLx93.5 120

N° de artículo.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>



VSL 8-6 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00003

Diámetro exterior D: 8 mm

Diámetro interior d: 6 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 45 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -35 ... 60 °C



ZUB VCBL-GL

N° de artículo.:10.01.18.00493

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-GL



ZUB VCBL-GL

N° de artículo.:10.01.18.00492

Usa construcci: Ventosa de bloque VCBL-GL

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz


Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa de bloque

VCBL-GLx93.5 120

N° de artículo.:10.01.18.00587

<https://www.schmalz.com/10.01.18.00587>



DR 120/88.5x16.5 HT1-60

N° de artículo.:10.01.18.00249

Diámetro exterior D: 120 mm

Diámetro interior d: 88,5 mm

Longitud L: 16,5 mm

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A