garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645


https://www.schmalz.com/10.01.38.00645

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo



- Longitud L: 1.234 mm
- Anchura B: 130 mm
- Disposiciión: 5R18
- Tipo de material: Espuma O, Altura 2x10 mm
- Tipo de accesorios: Recta
- Diámetro exterior D: 60 mm
- Peso: 5,1 kg
- Familia de productos: FMP

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	130 mm
B3	21,60 mm
D	60 mm
H	65 mm
H1	106 mm
H2	20 mm
H3	7,70 mm
H4	5,50 mm
H5	46 mm
L	1234 mm
L2	1194 mm
L3	90 mm
Y1	90 mm
Tipo de válvula	SVK

Nota: Se requiere un tubo de vacío con diámetro interior conforme a la dimensión D. Ver Datos técnicos -> Diseño

Datos técnicos

Atributo	Valor
Disposiciión	5R18
Tipo de material	Espuma O, Altura 2x10 mm
N° aberturas aspiración	330

Póngase en contacto con Schmalz
Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 |
schmalz.us@schmalz.com

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645

Fuerza aspiración a -250 mbar	1270 N
Peso	5,10 kg
Elemento estanqueidad	Espuma d sellado
Cap. aspiración para pu = -0,25 bar	900 l/min
Familia de productos	FMP

A 5,5 bares de presión de entrada del aire comprimido Con una depresión de -0,25 bares y ocupación completa de la garra con una pieza típica para la aplicación (tablón de madera con superficie estructurada) El generador de vacío externo utilizado debe proporcionar como mínimo el caudal volumétrico de aspiración especificado (en el racor de conexión de vacío del FMP) con una depresión de -0,25 bares, con un máx. del 135 % del volumen de aspiración especificado

Accesorios



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Part no..:26.07.03.00002

Longitud L: 1.450 mm
Anchura B: 10 mm
Altura H: 7 mm
parte normal material: Plásticos
Margen de medición: bar
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



EMVP 50 24V-DC 3/2 NO

Part no..:10.05.02.00069


Diámetro nominal: 50 mm
Voltaje DC: 24V - DC
Funci: Válvula de 3/2 vías
Control: Abierta sin corriente
Rosca de conexión: G2"-HE
Margen presión (presión servicio): bar
Flujo nominal: 310 m³/h
Peso: 1,36 kg

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Part no..:10.01.10.05701

Longitud L: 120 mm
Anchura B: 85 mm
Altura H: 10 mm
parte normal material: Acero
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Part no..:10.01.03.00175

Rosca G1: G1/2"-HE
Rosca G2: G1/2"-MA
Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Part no..:10.01.10.05697

Recorr. elást. Z: 25 mm
Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Part no..:10.01.10.05695

Recorr. elást. Z: 25 mm
Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Part no..:10.01.10.05687

Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Part no..:10.01.10.05168

Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05698

Recorr. elást. Z: 75 mm
Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05696

Recorr. elást. Z: 75 mm
Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05810

Recorr. elást. Z: 25 mm
Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05806

Recorr. elást. Z: 25 mm
Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05809

Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05805

Recorr. elást. Z: 50 mm
Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05808


Recorr. elást. Z: 75 mm
Diseño: Heavy Duty 1 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Część nr..:10.01.10.05803

Recorr. elást. Z: 75 mm
Diseño: Heavy Duty 2 biela elástica
Usa construcci: Perfil de montaje



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Część nr..:10.01.21.00244


Longitud L: 120 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 60 mm
Peso: 1,1 kg
Margen de medición: bar
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60


N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Część nr..:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Część nr..:10.01.21.01291

Longitud L: 119 mm
Anchura B: 119 mm
Altura H: 9,6 mm
Margen de medición: bar
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXC-FMC



SET FXP-FMP

Część nr..:10.01.21.02407

Longitud L: 232 mm
Anchura B: 119 mm
Altura H: 119 mm
Margen de medición: bar
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Część nr..:10.01.21.00243

incluye: 4 patines
Margen de medición: bar
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



STF 60 P 4.5 SSD

Część nr..:10.07.01.00259

Conexión: Ø60mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 270 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipo adicional: Abrazadera SSD



VAM 40 V U BAR

Część nr..:10.07.02.00046

Diámetro exterior D: 40 mm
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645


https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC

Część nr..:10.01.21.02405


Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP
Conexión: Tubo flex. 8/6
Control: Cerrada sin corriente



VSL 71-60 PU-DS-AS TR

Część nr..:10.07.09.00034

Diámetro exterior D: 71 mm
Diámetro interior d: 60 mm
Longitud (máx): 20 m
Material manguera: PU, espiral de alambre, antiestático
Radio de curvatura min.: 40 mm
Margen presión (presión servicio): -0,69 ... 2,09 bar
Temperatura de trabajo: -40 ... 90 °C



VS-MONT 50x15.8x25 VS

Część nr..:10.06.02.00343

Longitud L: 50 mm
Anchura B: 15,8 mm
Altura H: 25 mm
Margen de medición: bar
Usa construcci: Vacuestato

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Część nr..:10.01.38.02485

Longitud L: 76,5 mm
Anchura B: 19 mm
con: Vacuestato y presostato VSi
Margen de medición: bar
con: Interruptor de vacío/presión
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



VTR-SL 3x RST60

Część nr..:10.01.10.02779

Longitud L: 439 mm
Anchura B: 100 mm
Altura H: 156 mm
Conexión: Extremo d tubo Ø60



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Część nr..:10.01.21.00313

Longitud L: 120 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 10 mm
Margen de medición: bar
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXC-FMC

garra de vacío

FMP-SVK 1234 5R18 O10O10 G60

N° de artículo.:10.01.38.00645

https://www.schmalz.com/10.01.38.00645



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Część nr..:10.01.03.00207

Rosca G1: G1/2"-HE
Rosca G2: G1/2"-MA
Temperatura de trabajo: 0 ... 70 °C
Diseño: Reforzado

Części zamienne

MASK-FOL SVK 1194 5R18 FXP-FMP

Część nr..:10.01.38.00523

Longitud L: 1.194 mm
Anchura B: 109,8 mm
Altura H: 0,4 mm
Disposición de la célula de succión: 5 filas, 18 mm
Margen de medición: bar
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP



DI-PL 1234-5R18 O10O10 FXP-FMP

Część nr..:10.01.38.00867

Longitud L: 1.234 mm
Anchura B: 128 mm
Disposiciión: 5R18
Tipo de material: Espuma O, Altura 2x10 mm
Usa construcci: Sistema de planos aspirantes FXP-FMP