

Soplante

SB 260 410 4 IE3

N° de artículo.:10.04.01.00126

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00126>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Generadores de vacío > Soplantes > Soplantes SB > SB 260 410 4 IE3

Soplantes de vacío para alta capacidad de aspiración



Capacidad de aspiración (50 Hz): 260 m³/h

Capacidad de aspiración (60 Hz): 305 m³/h

Vacío (50 Hz): 410 mbar

Vacío (60 Hz): 400 mbar

Pot. nominal 50 Hz: 4 kW

Pot. nominal 60 Hz: 4,8 kW

voltaje de 50Hz: 500V

voltaje de 60Hz: Y575V


Ejecución diseño: IE3

Permición: UL/CSA

Permición: UL/CSA

Peso: 62,5 kg

Datos de diseño



Atributo	Valor
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-HE
H	524 mm
L	512 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Capacidad de aspiración (50 Hz)	260 m³/h
Capacidad de aspiración (50 Hz)	4.333,30 l/min
Capacidad de aspiración (60 Hz)	305 m³/h
Vacío (50 Hz)	410 mbar
Vacío (60 Hz)	400 mbar
Tipo prot. IP	IP 65

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 260 410 4 IE3

N° de artículo.:10.04.01.00126

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00126>

Pot. nominal 50 Hz	4 kW
Pot. nominal 60 Hz	4,80 kW
voltaje de 50Hz	500V
voltaje de 60Hz	
Nivel de sonido en 50 Hz	68,90 dB(A)
Nivel acústico (60 Hz)	71,70 dB(A)
Peso	62,50 kg
Ejecución diseño	IE3
Permición	UL/CSA
Ejecución diseño	IE3
Familia de productos	SB

Nivel acústico conforme DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalo de 1 m, en media carga, derivados de ambos lados

Accesorios



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00237

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 230V - AC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

N° de artículo.:10.04.04.00322

Usa construcci: Soplante SB

Voltaje DC: 24V - DC

parte normal material: Acero/ABS

Rosca G1: G2"-MA

Longitud L: 661 mm

Anchura B: 586 mm

Altura H: 648 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Soplante

SB 260 410 4 IE3

N° de artículo.:10.04.01.00126

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00126>



STF 60 P 6.0 SSD

N° de artículo.:10.07.01.00260

Conexión: Ø60mm

Diseño: Carcasa de piclon

Flujo nominal: 360 m³/h

Finura de filtro: 3 µm

Equipo adicional: Abrazadera SSD



SD SB FITTING SD

N° de artículo.:10.04.04.00363

Usa construcci: Soplante SB

Y: Silenciador