

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPB4f 30 SI-55 SC080

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desniveladas




Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	12,30 mm
D1	22,40 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30,70 mm
H	40 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Carrera)	11 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	4,30 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	8,50 N
Fuerza aspir.	12,80 N
Volumen	5,99 cm ³
Tamaño	30
Familia pezzon	SC 080

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>

Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	6,20 g
Familia de productos	SPB4f

Accesorios



SC 080 NPT1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03662

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT1/4-MA

Longitud L1: 32,2 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03663

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT1/4-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 30 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03264

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03264>



SC 080 NPT3/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03664

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT3/8-MA

Longitud L1: 32,4 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

N° de artículo.:10.01.06.03665

Tipo de conexión: 080

Conexión: NPT3/8-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm