

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Garras especiales > Garras de agujas > Accesorios garras de agujas SNG-BV > VSL 6-4 PU MI-TR

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido



Diámetro exterior D: 6 mm

Diámetro interior d: 4 mm

Longitud (máx): 500 m

Material manguera: PU

Radio de curvatura min.: 35 mm

Margen presión (presión servicio): -0,95 ... 10,00 bar

Temperatura de trabajo: -20 ... 90 °C

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4 mm
D	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de manguera	6-4
Margen presión (presión servicio)	-0,95 ... 10,00 bar
Temperatura de trabajo	-20 ... 90 °C
Radio de curvatura min.	35 mm
Longitud (máx)	500 m
Peso/Metro	16 g/m
Peso/Metro	0,02 kg/m
Material manguera	PU

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>

Familia de productos

VSL

Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Accesorios



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

N° de artículo.:10.08.03.00153

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 4 mm

parte normal material: Latón

Superficie: crudo

Longitud L: 4 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm



ST M5-AG 4 MS-V

N° de artículo.:10.08.03.00152

Rosca G1: M5-MA

Diámetro interior tubo (recom.) d: 4 mm

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado

Longitud L: 3,3 mm

Diámetro nominal dn: 2,2 mm



STV-GE G1/4-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00205

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,2 mm

Longitud L: 15,2 mm

Póngase en contacto con Schmalz

Schmalz Inc. | 5850 Oak Forest Drive, Raleigh, NC 27616, United States | +1 (919) 713-0880 | schmalz.us@schmalz.com

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-GE G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00204

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,4 mm

Longitud L: 16,4 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

N° de artículo.:10.08.02.00389

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 120 °C

Diámetro exterior D: 11,6 mm

Longitud L: 19 mm



STV-GE M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00201

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 9,9 mm

Longitud L: 18,8 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STVI-GE G1/4-IG 6

N° de artículo.:10.08.02.00153

Rosca G1: G1/4"-HE

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,5 mm

Longitud L: 30,5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

N° de artículo.:10.08.02.00150

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Diámetro exterior D: 11,5 mm

Longitud L: 26,5 mm



STV-T G1/4-AG 6

N° de artículo.:10.09.02.00042

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 41 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-T G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.09.02.00040

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 41,5 mm



STV-W G1/4-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00159

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 20,2 mm



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00288

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Plásticos

Temperatura de trabajo: °C

Longitud L: 20,8 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-W G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00158

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 20,1 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

N° de artículo.:10.08.02.00391

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 120 °C

Longitud L: 22,5 mm



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00296

Margen presión (presión servicio): bar

Longitud L: 20,8 mm

Altura H: 13 mm

Rosca G1: M5-MA

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-W M5-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00235

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 19,7 mm



STV-W M5-AG 6 HT

N° de artículo.:10.08.02.00397

Rosca G1: M5-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -50 ... 200 °C

Longitud L: 22,5 mm



STV-WF G1/4-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00169

Rosca G1: G1/4"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 22,9 mm

Tubo flexible de vacío (metro)

VSL 6-4 PU MI-TR

N° de artículo.:10.07.09.00002

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00002>



STV-WF G1/8-AG 6

N° de artículo.:10.08.02.00168

Rosca G1: G1/8"-MA

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón niquelado

Temperatura de trabajo: -10 ... 70 °C

Longitud L: 21,4 mm



SVB-T 6

N° de artículo.:10.09.02.00021

Diámetro tubo externo: 6 mm

parte normal material: Latón

Temperatura de trabajo: -20 ... 80 °C

Longitud L: 42 mm